

uvex**Šalmas uvex pheos E-WR, Spalva: YELLOW**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	097808 YELLOW
GTIN	4031101523675
Produktų klasė	04U

Aprašymas

Modelis:

Lengvas apsauginis sportinio dizaino šalmas su uždaru šalmo pagrindu (be ventiliacijos), skirtas elektrikams ir darbui įtampos zonose **iki AC 1.000 V**. Naudojant adapterius galima naudoti kartu su antveidžiais, šalmo kapsulėmis ir prožektoriais UVEX. Apsauga nuo skystų metalo pusrų (MM). Atsparus šalčiui iki $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- **6 taškų diržo juosta**
- **30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu**
- **PU prakaitą sugerianti juosta**
- **Prailginta kaklo dalis**
- **Su užsukamu uždarymu**

Standartas:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikacija:

Saugo nuo skysto metalo pusrų (MM), atsparus šalčiui iki $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Šalmo ypatybės: Apsauga nuo skysto metalo pusrų

Šalmo pagrindo medžiaga: HDPE

pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

dydis: 52 - 61 cm

Svoris: 401 g

Techninis aprašymas

Spalva	YELLOW
atsparumas šalčiui	iki -30 °C
6 taškų tekstilinė pakaba	taip
galima pritvirtinti prožektorių ant kaktos	taip
leistina iki V	1000 V AC
Svoris	401 g
pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
Spaustukai montuojamų detalių tvirtinimui	taip
dydis	52 - 61 cm
Šalmo ypatybės	Elektros izoliacija
Šalmo ypatybės	Apsauginės savybės iki -30°C
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo skysto metalo pusrų
Šalmo pagrindo medžiaga	HDPE
Norma	DIN EN 50365
Norma	DIN EN 397
Produkto rūšis	Šalmas

Priedai

Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas X3	097756 X3
Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas X4	097756 X4
Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas X1	097756 X1
Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas 3	097753 3
Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas 1	097753 1
	097756 X5

Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas
X5

Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas
X2

097756 X2

Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas
2

097753 2