


Garant GRIDLINE

Stalčiai su atskiru stalčių užraktu leistinoji apkrova 75 kg, 36×20G, Stalčių aukštis: 300mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930744 300
GTIN	4062406131654
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiu rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių užraktas užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai visiems montavimo vežimėliams.

Leistinoji apkrova 75 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 40×24G Nr. 930735.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	36×20
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Svoris	24 kg
Priekio aukštis	300 mm

Naud. aukštis	275 mm
Naudingasis plotis G	36
Naudingasis gylis G	20
Paskirtis	Montavimo vežimėlis
Naudingasis gylis	500 mm
Naudingas plotis	900 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	taip
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×20G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 36	951032 36
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 36	951020 36
Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 36	951030 36