


Garant GRIDLINE

**Stalčiai su atskiru stalčių užraktu leistinoji apkrova 75 kg, 36×20G, Stalčių aukštis: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930744 200
GTIN	4062406131630
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiu rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

**Atskirų stalčių užraktas** užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai visiems montavimo vežimėliams.

Leistinoji apkrova 75 kg.

**Tinka:**

Įrankių spintos korpusas 40×24G Nr. 930735.

**Tiekimo sudėtis:**

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais.**

**Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Naud. aukštis	175 mm
Priekio aukštis	200 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių naudingasis gylis G	36×20
Svoris	20 kg

Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Naudingasis gylis G	20
Naudingasis plotis G	36
Paskirtis	Montavimo vežimėlis
Naudingas plotis	900 mm
Naudingasis gylis	500 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	taip
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×20G
Produkto rūšis	Stalčius

## Priedai

PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 36	951032 36
Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 36	951030 36
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 36	951020 36