

Garant**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 36mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614820 36
GTIN	4045197728401
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis chromuotas.

Techninis aprašymas

Kilpos aukštis h_2	19,6 mm
Žiaunų plotis b	76,2 mm
Rakto ilgis L	482 mm
Rakto dydis	36 mm
Žiedo $\varnothing D$	65,5 mm
Žiočių aukštis h_1	16,6 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štapuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis