

Garant GRIDLINE

**Vario darbastalis su 5 stalčiais ir Eluplan plokšte, tamsiai pilkos spalvos stumdomas, su granito plokšte, Dydžiai: 1500/5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	431315 1500/5
GTIN	4062406131821
Produktų klasė	41W

**Aprašymas****Modelis:**

**Stumdoma matavimo darbo vieta su granito plokšte mobiliam naudojimui. Žymėjimo ir kontrolinės plokštės iš natūralaus granito, tikslumas 0.** Pritrintos deimantu kontrolei. Be jokių trūkumų, vientisos struktūros. Atsparus lenkimui ir kietas. Absoliučiai atsparus rūdims ir rūgštims, mažas šilumos laidumas. **Komplekte yra sriegio įvorė M8, nerūdijanti. Stalviršis Eluplan, tamsus, storis 50 mm;** 2 mm storesnis plastiko sluoksnis su įbrėžimams ir smūgiams atspariu paviršiumi. Danga antistatinė, atspari silpnoms rūgštims ir šarmams. Kietas paviršius puikiai tinka esant sudėtingoms darbo sąlygoms. Briaunos iš visų pusių su šviesiai pilku ABS apvadu. **Apatinė dalis stumdoma** iš keturbriaunio vamzdžio su 2 guoliniais fiksuotais ir nulenkiama su ratukais, Ø 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga. Valdomi ratukai su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui. Galinės sienelės ir apatinės lentynos iš lakštinio plieno. Korpusas 24G, 600 mm pločio iš lakštinio plieno, užrakinamas su cilindrine spyna. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais, viena ranka išimamais stalčiais ir 75kg keliamąja galia.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 50; 75; 75; 100; 125

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su granito plokšte, tikslumas 0 630 x 400 mm, sriegio įvorė M8. Visiškai sukomplektuota. Su korpusu su stalčiais.

**Spalva:**

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, dengtas milteliais. Tvirtinimas granito plokštei tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035 (nekonfigūruojamas).

**Pastaba:**

Priedus rasite 3-ajame „Darbo vietų įrangos“ kataloge.

## Techninis aprašymas

Lygumas	0,007 mm
Stalčių bloko aukštis	500 mm
Aukštis	850 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
maksimali važiuoklės keliamoji galia	400 kg
Serija	vario
Darbastalio ilgis	1500 mm
Granito plokštės plotis	400 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Darbastalio storis	50 mm
Granito plokštės ilgis	630 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Svoris	208 kg
Stalčių naudingasis plotis G	20
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

