

Garant GRIDLINE

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg, 20×24G, Stalčių aukštis: 75mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931046 75
GTIN	4062406131845
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiu rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Leistinoji apkrova 75 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 24×28G Nr. 931035.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Techninis aprašymas

Priekio aukštis	75 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×24
Naud. aukštis	50 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Svoris	12 kg

Naudingasis plotis G	20
Naudingasis gylis G	24
Paskirtis	Montavimo vežimėlis
Naudingas plotis	500 mm
Naudingasis gylis	600 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	taip
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×24G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 20	951032 20
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 20	951020 20
Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 20	951030 20