


Garant GRIDLINE

## Stalčiai, atrakinami viena ranka leistinoji apkrova 200 kg, 26×24G, Stalčių aukštis: 125mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	931168 125
GTIN	4062406132088
Produktų klasė	9GK

### Aprašymas

#### Modelis:

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiu rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

**Atskirų stalčių išėmimas viena ranka** – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Leistinoji apkrova 200 kg.

#### Tinka:

Įrankių spintos korpusas 30×28G Nr. 931155.

#### Tiekimo sudėtis:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

#### Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais.**

**Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

### Techninis aprašymas

Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Svoris	15 kg
Priekio aukštis	125 mm

Naud. aukštis	100 mm
Naudingasis gylis G	24
Naudingasis plotis G	26
Paskirtis	Montavimo vežimėlis
Naudingas plotis	650 mm
Naudingasis gylis	600 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	taip
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×24G
Produkto rūšis	Stalčius

## Priedai

Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 26	951032 26
Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 26	951030 26
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 26	951020 26