


Garant GRIDLINE

Stalčiai su atskiru užraktu leistinoji apkrova 75 kg, 36×24G, Stalčių aukštis: 100mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931354 100
GTIN	4062406132156
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiu rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių užraktas – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtina visiems vežimėliams.

Leistinoji apkrova – 75 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 40×28G Nr. 931335.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Techninis aprašymas

Svoris	18 kg
Priekio aukštis	100 mm
Naud. aukštis	75 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naudingasis plotis G	36
Naudingasis gylis G	24
Paskirtis	Montavimo vežimėlis
Naudingas plotis	900 mm
Naudingasis gylis	600 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	taip
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 36	951030 36
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 36	951020 36
PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 36	951032 36