


Garant GRIDLINE

**Stalčiai su atskiru užraktu leistinoji apkrova 75 kg, 36×24G, Stalčių aukštis: 200mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 931354 200    |
| GTIN             | 4062406132187 |
| Produktų klasė   | 9GK           |

**Aprašymas****Modelis:**

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiu rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

**Atskirų stalčių užraktas** – tai užkerta kelią stalčių atsідarymui transportavimo metu. Būtina visiems vežimėliams.

Leistinoji apkrova – 75 kg.

**Tinka:**

Įrankių spintos korpusas 40×28G Nr. 931335.

**Tiekimo sudėtis:**

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

**Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg              |
| Svoris   | 22 kg              |
| Priekio aukštis                                  | 200 mm             |
| Stalčių naudingasis gylis G                      | 36×24              |
| Atskirų stalčių fiksatorius                      | Darbas viena ranka |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Naud. aukštis                         | 175 mm   |
| Naudingasis plotis G                  | 36   |
| Naudingasis gylis G                   | 24   |
| Paskirtis                             | Montavimo vežimėlis  |
| Naudingas plotis                      | 900 mm   |
| Naudingasis gylis                     | 600 mm   |
| su atskirų stalčių fiksatoriumi       | taip   |
| medžiagos storis                      | 1,2 mm   |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 %  |
| Spalvos pasirinkimas                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G  | 36×24G   |
| Produkto rūšis                        | Stalčius   |

## Priedai

|   |           |
|---|-----------|
| Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 36                 | 951030 36 |
| Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10                           | 951025 10 |
| Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 36             | 951020 36 |
| PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 36 | 951032 36 |