



VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø DC h7: 8,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	123107 8,5
GTIN	4045197449443
Produktų klasė	12E

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitinkmuo iš naujosios serijos Nr. 123104.

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	95 mm
Nominalusis Ø D_c	8,5 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,15 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D_s	10 mm
Bendras ilgis L	142 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	82,3 mm
Danga	TiN

Ašmenys	VHM
Modelis	8xD
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	175 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	135 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	105 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	85 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	75 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	45 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	M
Ketus (G)	tinka	65 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		