


Garant GRIDLINE

**Stalčiai su atskiru užraktu leistinoji apkrova 200 kg, 36×24G, Stalčių aukštis: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931356 200
GTIN	4062406132255
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiu rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

**Atskirų stalčių užraktas** – tai užkerta kelią stalčių atsідarymui transportavimo metu. Būtina visiems vežimėliams.

Leistinoji apkrova – 200 kg.

**Tinka:**

Įrankių spintos korpusas 40×28G Nr. 931335.

**Tiekimo sudėtis:**

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

**Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Naud. aukštis	175 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Svoris	22 kg
Priekio aukštis	200 mm

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Naudingasis plotis G	36
Naudingasis gylis G	24
Paskirtis	Montavimo vežimėlis
Naudingas plotis	900 mm
Naudingasis gylis	600 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	taip
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Stalčius

## Priedai

PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 36	951032 36
Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 36	951030 36
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 36	951020 36
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10