

HOLEX**Pirštinių pora Cut F / A6, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094614 10
GTIN	4062406132545
Produktų klasė	02H

Aprašymas**Modelis:**

Pirštinės su nauja pluošto technologija **visiškai be stiklo ar plieno pluoštų**. Danga iš nitrilo putų. Öko-Tex® standartas 100.

HOLEX Cut F. Rankų apsauga su aukščiausiu EN-ISO apsaugos nuo įpjovimų lygiu F (atitinka ANSI A6) ir 13 dydžio mezgimo technologija sudėtingiems darbams, kurių metu didelė tikimybė įsipjauti.

Detalus aprašymas:

Pirštinės su naująja DYTEC® pluošto technologija **visiškai be stiklo ar plieno pluoštų**. Danga iš nitrilo putų. Öko-Tex® standartas 100.

Apsaugos nuo įpjovimo lygis F (atitinka ANSI A6) sudėtingiems darbams, kurių metu egzistuoja itin didelė rizika įsipjauti.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Pirštinių dydis	10
Mezgimo technologija	13G
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Pagrindo medžiaga	DYTEC
Danga	Putas iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	juoda / pilka
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	F
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės