

**HOLEX****Pirštinių pora Cut E, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094613 7

GTIN

4062406132415

Produktų klasė

02H

**Aprašymas****Modelis:**

Pirštinės su nauja pluošto technologija **visiškai be stiklo ar plieno pluoštų**. Danga iš nitrilo putų. Öko-Tex® standartas 100.

HOLEX Cut E. Nuo įpjovimų saugančios pirštinės su apsaugos lygiu E ir 15 dydžio mezgimo technologija įvairiems darbams, kurių metu didelė tikimybė įsipjauti.

**Detalus aprašymas:**

Pirštinės su naująja DYTEC® pluošto technologija **visiškai be stiklo ar plieno pluoštų**. Danga iš nitrilo putų. Öko-Tex® standartas 100.

15 dydžio (15 Gauge) mezgimo technologija tiksliam darbui, kurio metu egzistuoja itin didelė rizika įsipjauti.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Pirštinių dydis	7
Mezgimo technologija	15G
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4443E
Pagrindo medžiaga	DYTEC
Danga	Putas iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	juoda / pilka
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	E
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės