

HOLEX**Pirštinių pora Cut D, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094612 10

GTIN

4062406132378

Produktų klasė

02H

Aprašymas**Modelis:**

Pirštinės su nauja pluošto technologija **visiškai be stiklo ar plieno pluoštų**. Danga iš nitrilo putų. Öko-Tex® standartas 100.

HOLEX Cut E. Nuo įpjovimų saugančios pirštinės su apsaugos lygiu E ir **18 dydžio mezgimo technologija** tiksliems darbams, kurių metu didelė tikimybė įsipjauti.

Detalus aprašymas:

Pirštinės su naująja DYTEC® pluošto technologija **visiškai be stiklo ar plieno pluoštų**. Danga iš nitrilo putų. Öko-Tex® standartas 100.

18 dydžio mezgimo technologija tiksliam darbui, kurio metu egzistuoja didelė rizika įsipjauti.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Pirštinių dydis	10
Mezgimo technologija	18G
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342D
Pagrindo medžiaga	DYTEC
Danga	Putas iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	juoda / pilka
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	D
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės