

HOLEX**Pirštinių pora Cut F / A8, Pirštinių dydis: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094615 8

GTIN

4062406132576

Produktų klasė

02H

Aprašymas**Modelis:**

Pirštinės su nauja pluošto technologija **visiškai be stiklo ar plieno pluoštų**. Danga iš nitrilo putų. Öko-Tex® standartas 100.

HOLEX Cut F. Rankų apsauga su aukščiausiu EN-ISO apsaugos nuo įpjovimų lygiu F (atitinka ANSI A8) sudėtingiems darbams, kurių metu didelė tikimybė įsipjauti.

Detalus aprašymas:

Pirštinės su naująja DYTEC® pluošto technologija **visiškai be stiklo ar plieno pluoštų**. Danga iš nitrilo putų. Öko-Tex® standartas 100.

Apsaugos nuo įpjovimo lygis F (atitinka ANSI A8) sudėtingiems darbams, kurių metu egzistuoja itin didelė rizika įsipjauti.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Pirštinių dydis | 8 |
| Pirštinių rūšis | Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės |
| Apsaugos kategorija | Kategorija II |
| Mezgimo technologija | 10G |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4543F |
| Pagrindo medžiaga | DYTEC |
| Danga | Putas iš nitrilo |
| Dangos variantai | Vidinis paviršius |
| Pritaikymo sritys | Heavy Duty |
| Spalva | juoda / pilka |
| Paskirtis | daugkartin. |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų | F |
| Produkto rūšis | Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės |