


Garant GRIDLINE

Stalčiai su atskiru užraktu leistinoji apkrova 75 kg, 46×24G, Stalčių aukštis: 75mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931454 75
GTIN	4062406132392
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiuo rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 50 mm arba 2G tinklelyje (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių užraktas – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Leistinoji apkrova 75 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 50×28G Nr. 931435.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Galima naudoti tik GridLine įstatomas skiriamąsias sieneles, kurių pločiai 2G, 4G, 6G, 8G, 10G arba 12 G.

Techninis aprašymas

Svoris	19 kg
Stalčių naudingasis gylis G	46×24
Priekio aukštis	75 mm

Naud. aukštis	50 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naudingasis plotis G	46
Naudingasis gylis G	24
Paskirtis	Montavimo vežimėlis
Naudingasis gylis	600 mm
Naudingas plotis	1150 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	taip
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	46×24G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 46	951030 46
PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 46	951032 46
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 46	951020 46