

Garant GRIDLINE

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka leistinoji apkrova 200 kg, 46×24G, Stalčių aukštis: 150mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931456 150
GTIN	4062406132644
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinautomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 50 mm arba 2G tinklelyje (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių užraktas – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Leistinoji apkrova 200 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 50×28G Nr. 931435.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Galima naudoti tik GridLine įstatomas skiriamąsias sieneles, kurių pločiai 2G, 4G, 6G, 8G, 10G arba 12 G.

Techninis aprašymas

Priekio aukštis	150 mm
Stalčių naudingasis gylis G	46×24
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Svoris	23 kg
Naud. aukštis	125 mm
Naudingasis gylis G	24
Naudingasis plotis G	46
Paskirtis	Montavimo vežimėlis
Naudingasis gylis	600 mm
Naudingas plotis	1150 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	taip
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	46×24G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 46	951032 46
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 46	951020 46
Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 46	951030 46