

**HOLEX****Pirštinių pora Cut F / A8, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094615 10

GTIN

4062406132590

Produktų klasė

02H

**Aprašymas****Modelis:**

Pirštinės su nauja pluošto technologija **visiškai be stiklo ar plieno pluoštų**. Danga iš nitrilo putų. Öko-Tex® standartas 100.

HOLEX Cut F. Rankų apsauga su aukščiausiu EN-ISO apsaugos nuo įpjovimų lygiu F (atitinka ANSI A8) sudėtingiems darbams, kurių metu didelė tikimybė įsipjauti.

**Detalus aprašymas:**

Pirštinės su naująja DYTEC® pluošto technologija **visiškai be stiklo ar plieno pluoštų**. Danga iš nitrilo putų. Öko-Tex® standartas 100.

Apsaugos nuo įpjovimo lygis F (atitinka ANSI A8) sudėtingiems darbams, kurių metu egzistuoja itin didelė rizika įsipjauti.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių dydis	10
Mezgimo technologija	10G
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Pagrindo medžiaga	DYTEC
Danga	Putas iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Spalva	juoda / pilka
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	F
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės