

Garant**SOMT 083608 PDER, HB7520, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214955 UNI
GTIN	4045197730039
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Pastorinta plokštele gaunama žymiai geriau suformuota lovelio geometrija teigiamam pjovimui ir sumažinamas jautrumas lūžiams.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Kampo spindulys: 0,8 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT 083608 PDER
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	190 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	120 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		