



## Elektroninis dinamometrinis atsuktuvas, Maksimalus sukimo momentas: 300cNm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	659005 300
GTIN	4018754299409
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Su terkšle antgaliams su 80 dantimis, kurių darbinis kampas tik 4,5°. Tai leidžia atlikti smulkius darbus sunkiai prieinamose vietose.

Mechanika su rutuliniu mechanizmu atsilaisvina pasiekus tikslinį sukimo momentą. Po atlaisvinimo stumdomas mechanizmas neleidžia netyčia viršyti nustatyto sukimo momento ir per stipriai priveržti varžto.

Ergonomiškos formos rankena užtikrina komfortišką darbą. Rankenos gale 1/4 colio kvadratinis suktuvas. Atsparus alyvai, tepalams, kurui ir stabdžių skysčiui.

- **Trys darbo režimai vizualinis, garsinis ir liečiamas stabdymo signalas.**
- **Saugojimo talpa: iki 2500 matavimo verčių.**
- **Su Micro USB sąsaja galima matavimo duomenis nuskaityti ir dokumentuoti ant prietaiso.**
- **Šviesus ir bateriją taupantis OLED spalvotas ekranas.**

**Mato vienetai:** cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

#### Paskirtis:

Sukimo momento kontrolė; kontroliuojamas varžtų priveržimas pavieniais atvejais arba mažomis serijomis.

#### Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Tiekimo sudėtis:

Su ličio jonų akumuliatoriumi 3,6 V / 2,6 Ah tipas 18650 (įkraunamas išorėje), programine įranga SENSOMASTER 4, mikro USB jungtimi prie USB-A laido, antgalių laikikliu (šešiabriaunis D 6,3; 1/4 colio). Plastikiniame lagamine.

#### Pastaba:

Tinkami įkrovikliai ir įkrovimo adapteriai tiekiami pagal paklausimą. Atsarginius akumuliatorius įrankiams rasite Nr. 081574 dyd. 2600 arba dyd. 3500.

## Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	317 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	skaitmenin., reguliuojam.
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo prietaisai	elektroninė
Serija	TORSIOTRONIC
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Padalos vertė, pasirenkama	lbf·in
Padalos vertė, pasirenkama	lbf·ft
Padalos vertė, pasirenkama	oz·in
Antgalių laikiklis	F 6,3
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Sūkių momento ribos	30 - 300 cNm
Sąsaja	USB sąsaja
Feedback	rodantis
Feedback	akustinis signalas
Feedback	ryškus
Duomenys protokoluojami	taip
Sūkių momento ribos	0,3 - 3 Nm
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Svoris	679 g
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis

Suveikimo signalas	optinis
maksimalus sukimo momentas	300 cNm
Indikatorius	skaitmeninis
Kalibravimas	O3
Paleidimas	0,1 cNm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
keičiamos baterijos	taip
Akumuliatoriaus įtampa	3,6 V
Akumuliatoriaus talpa	2,6 Ah
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

## Paslaugos

Kalibravimas  
Dinamometrinis atsuktuvus dvipusis  
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2