



Elektroninis dinamometrinis atsuktuvas, Maksimalus sukimo momentas: 1000cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659005 1000
GTIN	4018754299386
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Su terkšle antgaliams su 80 dantimis, kurių darbinis kampas tik 4,5°. Tai leidžia atlikti smulkius darbus sunkiai prieinamose vietose.

Mechanika su rutuliniu mechanizmu atsilaisvina pasiekus tikslinį sukimo momentą. Po atlaisvinimo stumdomas mechanizmas neleidžia netyčia viršyti nustatyto sukimo momento ir per stipriai priveržti varžto.

Ergonomiškos formos rankena užtikrina komfortišką darbą. Rankenos gale 1/4 colio kvadratinis suktuvus. Atsparus alyvai, tepalams, kurui ir stabdžių skysčiui.

- **Trys darbo režimai vizualinis, garsinis ir liečiamas stabdymo signalas.**
- **Saugojimo talpa: iki 2500 matavimo verčių.**
- **Su Micro USB sąsają galima matavimo duomenis nuskaityti ir dokumentuoti ant prietaiso.**
- **Šviesus ir bateriją taupantis OLED spalvotas ekranas.**

Mato vienetai: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Paskirtis:

Sukimo momento kontrolė; kontroliuojamas varžtų priveržimas pavieniais atvejais arba mažomis serijomis.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tiekimo sudėtis:

Su ličio jonų akumuliatoriumi 3,6 V / 2,6 Ah tipas 18650 (įkraunamas išorėje), programine įranga SENSOMASTER 4, mikro USB jungtimi prie USB-A laido, antgalių laikikliu (šešiabriaunis D 6,3; 1/4 colio). Plastikiniame lagamine. Su T formos rankena.

Pastaba:

Tinkami įkrovikliai ir įkrovimo adapteriai tiekiami pagal paklausimą. Atsarginius akumuliatorius įrankiams rasite Nr. 081574 dyd. 2600 arba dyd. 3500.

Techninis aprašymas

Duomenys protokoluojami	taip
Bendras ilgis L	317 mm
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Atlaisvinimo vertės nustatymas	skaitmenin., reguliuojam.
Kalibravimas	O3
Norma	DIN EN ISO 6789
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Padalos vertė, pasirenkama	lbf·in
Padalos vertė, pasirenkama	lbf·ft
Padalos vertė, pasirenkama	oz·in
Feedback	rodantis
Feedback	akustinis signalas
Feedback	ryškus
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Paleidimas	1 cNm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Sūkių momento ribos	1 - 10 Nm
maksimalus sukimo momentas	1000 cNm
Antgalių laikiklis	F 6,3
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Suveikimo signalas	optinis
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Serija	TORSIOTRONIC
Indikatorius	skaitmeninis

Matavimo prietaisai	elektroninė
Svoris	684 g
Sąsaja	USB sąsaja
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Sūkių momento ribos	100 - 1000 cNm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Akumulatoriaus talpa	2,6 Ah
Akumulatoriaus įtampa	3,6 V
keičiamos baterijos	taip
Akumuliatorių kiekis	1
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas
Dinamometrinis atsuktuvus dvipusis
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2