

Garant GRIDLINE

Cokolis su nuimama apsauga, gylis 28G, Aukštis 150 mm, Korpuso plotis G: 40**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	958086 40
GTIN	4062406133276
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Cokolis iš lakštinio plieno tvirtinimui po korpusu.

Cokolis **150 mm aukščio**, su nuimama apsaugine juosta (priekyje ir gale) įrankių spintų transportavimui.

Tinka:

Įrankių spintos Nr. 931005 – 932122, biuro darbo vieta Nr. 948800.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

24 dyd. cokolio saugumo sumetimais negalima transportuoti keltuvu.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 150 mm

Plotis: 1000 mm

Gylis: 700 mm

Tinka korpuso pločiui G: 40

Tinka korpuso gyliui G: 28

Techninis aprašymas

Plotis	1000 mm
Aukštis	150 mm
Gylis	700 mm
Tinka korpuso pločiui G	40

Tinka korpuso gyliui G	28
medžiagos storis	1,2 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Cokolis