



Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas – tipas: 800-1 Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657755 800-1
GTIN	2050002047341
Produktų klasė	66F

Aprašymas

Modelis:

Dinamometrinis raktas, valdomas viena ranka, reguliuojamas skale, atsilaisvinantis automatiškai.

Atlenkiamas atlaisvinimo mechanizmas atmeta bet kokią netyčinio perveržimo tikimybę.

Kvadratas persukamas dešininiam ir kairiniam priveržimui. Integruota terkšlės funkcija.

Mato vienetai: N·m, lbf·ft.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas aiškiai juntamai išsilenkia ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Ilga atlaisvinimo eiga aiškiai signalizuoja dirbančiajam, kad pasiekta nustatyta vertė.

Paskirtis:

Kontroliuojamam varžtų priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą. Pirmiausia techninės priežiūros, montavimo ir remonto darbams, taip pat ir serijinėje gamyboje.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.

Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas

Užveržimo momento matavimo tikslumas: $\pm 4\%$

Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Kalibravimas: O1

Bendras ilgis L: 1214 mm

Sūkių momento ribos: 200 - 800 Nm

Sūkių momento ribos: 150 - 600 lbf·ft

Skalės padalijimas, 1 padala = 10 Nm

Svoris: 7300 g

Pavaros keturbriaunis: 1 in

Techninis aprašymas

Suveikimo signalas	jutiklinis
Pavaros keturbriaunis	1 in
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
maksimalus sukimo momentas	800 Nm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo principas	lėtas mechaninis atlaisvinimas
Duomenys protokoluojami	ne
Sūkių momento ribos	150 - 600 lbfft
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Sūkių momento ribos	200 - 800 Nm
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Svoris	7300 g
Bendras ilgis L	1214 mm
Skalės padalijimas, 1 padala =	10 Nm
Matavimo prietaisai	mechaninė
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Norma	DIN EN ISO 6789
Indikatorius	analoginis
Kalibravimas	O1
Užlenkimo funkcija	taip
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

