



Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas – tipas: 1000-1 Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657755 1000-1
GTIN	2050002047365
Produktų klasė	66F

Aprašymas

Modelis:

Dinamometrinis raktas, valdomas viena ranka, reguliuojamas skale, atsilaisvinantis automatiškai.

Atlenkiamas atlaisvinimo mechanizmas atmeta bet kokią netyčinio perveržimo tikimybę.

Kvadratas persukamas dešiniam ir kairiniam priveržimui. Integruota terkšlės funkcija.

Mato vienetai: N·m, lbf·ft.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas aiškiai juntamai išsilenkia ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Ilga atlaisvinimo eiga aiškiai signalizuoja dirbančiajam, kad pasiekta nustatyta vertė.

Paskirtis:

Kontroliuojamam varžtų priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą. Pirmiausia techninės priežiūros, montavimo ir remonto darbams, taip pat ir serijinėje gamyboje.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.

Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas

Užveržimo momento matavimo tikslumas: $\pm 4\%$

Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Kalibravimas: O1

Bendras ilgis L: 1449 mm

Sūkių momento ribos: 300 - 1000 Nm

Sūkių momento ribos: 200 - 750 lbfft

Skalės padalijimas, 1 padala =: 20 Nm

Svoris: 7900 g

Pavaros keturbriaunis: 1 in

Techninis aprašymas

Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Bendras ilgis L	1449 mm
maksimalus sukimo momentas	1000 Nm
Duomenys protokoluojami	ne
Norma	DIN EN ISO 6789
Svoris	7900 g
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Indikatorius	analoginis
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Sūkių momento ribos	200 - 750 lbfft
Pavaros keturbriaunis	1 in
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Feedback	ryškus
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Atlaisvinimo principas	lėtas mechaninis atlaisvinimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninė
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Skalės padalijimas, 1 padala =	20 Nm
Sūkių momento ribos	300 - 1000 Nm
Užlenkimo funkcija	taip
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

