

Garant GRIDLINE

Uždedama rašymo lenta, Plotis: 500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	957995 500
GTIN	4062406133443
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Iš plieninės skardos; atverčiama medinė plokštė su lankstais, po ja skyrelis, rakinama cilindrine spyna. Tinka montuoti ir prie sienos.

Tinka:

GridLine spintos gylis 20G.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
Rašomosios plokštumos gylis	340 mm
Lentynos plokštės medžiaga	Mediena
Rašomosios plokštumos plotis	495 mm
Aukštis	250 mm
kodus galima pasikeisti	taip
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Galima pasikeisti į rakinamos įrangos apyraktę	taip

Plotis	500 mm
Gylis G	20
Plotis G	20
medžiagos storis	0,9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Uždedama rašymo lenta