

Garant GRIDLINE

**Važiuklės modifikavimo rinkinys, Tinka korpuso gyliui G: 24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	958480 24
GTIN	4062406133481
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

GridLine dalis su ratukais su 2 cinkuoto lakštinio plieno skersiniais. Pilnas rinkinys su pritvirtintais ratukais ir 1 rinkiniu 2K-Haptoprene® stūmimo rankenų. Prisukti prie GridLine spintų ir įrankių spintų. **Stumiama iš šono.**

GridLine spintų ir įrankių spintų tolesniam modifikavimui.

**Tinka:**

Įrankių spintos Nr. 930505 – 930735.

**Tiekimo sudėtis:**

1 × skersinis su 2 reguliuojamais ratukais, 1 × skersinis su 2 stabiliais ratukais 1 × stūmimo rankenos rinkinys.

**Dėmesio:**

**Dėl apvirtimo pavojaus atkreipkite dėmesį į maksimalų nurodytą aukštį važiuklės montavimui.**

**Žinodami keliamąją galią, atkreipkite dėmesį ir į pačios spintos / įrankių spintos svorį.**

**Pastaba:**

Važiuklė tinka GridLine įrankių spintoms, maks. iki 1000 mm aukščio. Įrankių spinta 24×24G tik iki 900 mm aukščio. Maksimali keliamoji galia 600 kg. **Stalčius būtina konstruoti su atskirų stalčių atrakinimu viena ranka.**

**Techninis aprašymas**

Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm
Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm

## Duomenų lapai

Gylis	600 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Antdėklo aukštis	160 mm
Produkto rūšis	Mobilus modulis