

Garant GRIDLINE

**Važiuklės modifikavimo rinkinys, Tinka korpuso gyliui G: 28****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	958480 28
GTIN	4062406133498
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

GridLine dalis su ratukais su 2 cinkuoto lakštinio plieno skersiniais. Pilnas rinkinys su pritvirtintais ratukais ir 1 rinkiniu 2K-Haptoprene® stūmimo rankenų. Prisukti prie GridLine spintų ir įrankių spintų. **Stumiama iš šono.**

GridLine spintų ir įrankių spintų tolesniam modifikavimui.

**Tinka:**

Įrankių spintos Nr. 931005 – 931435, erdvios spintos Nr. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

**Tiekimo sudėtis:**

1 × skersinis su 2 reguliuojamais ratukais, 1 × skersinis su 2 stabiliais ratukais 1 × stūmimo rankenos rinkinys.

**Dėmesio:**

**Dėl apvirtimo pavojaus atkreipkite dėmesį į maksimalų nurodytą aukštį važiuklės montavimui.**

**Žinodami keliamąją galią, atkreipkite dėmesį ir į pačios spintos / įrankių spintos svorį.**

**Pastaba:**

Važiuklė tinka GridLine įrankių spintoms, maks. iki 1000 mm aukščio. Maksimali įrankių spintų keliamoji galia 600 kg. **Stalčius būtina konstruoti su atskirų stalčių atrakinimu viena ranka.** Važiuklė tinka GridLine erdvioms spintoms, maks. iki 1000 mm aukštis. Maksimali keliamoji erdvios spintos galia 200 kg. **Tinka tik GridLine erdvioms spintoms be stalčių.**

**Techninis aprašymas**

Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
---------------------------	--------

Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm
Gylis	700 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Antdėklo aukštis	160 mm
Produkto rūšis	Mobilus modulis