

JEPSON POWER**HM pjovimo diskas Drytec® Ø 230×25,4 mm, nerūdijančiam plienui, Dantų skaičius: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078239 60
GTIN	4260052462850
Produktų klasė	07E

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinio pjovimo diskas tiksliems pjūviams.

- **Darbų sauga: plonasienės, be vibruojančios, mažiau triukšmo.**
- **Labai patvarus.**
- **Aukšta pjūvio kokybė.**
- **Galima pagaląsti 5x.**
- **Universalus plieno, plastiko, spalvotųjų metalų apdirbimas (išskyrus 078236).**

Pastaba:

Pagal pageidavimą galima įsigyti kitų specialių pjūklų, pvz., aliuminiui, nerūdijančiam plienui.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius	60
Dantų skaičius skirtas	Ruošinio storis 4 – 5 mm, grotelės, aliuminio
Pjūvio plotis B	1,4 mm
Tinka	078234 dyd. 8230

tinka medžiagoms

nerūdijančiam plienui

Produkto rūšis

Pjovimo diskas