

**Garant**

**Pjovimo diskas metalui, kintamojo žingsnio dantys su nuožula universalus,  
Pjūklo Ø D: 136mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

584095 136

GTIN

4062406133511

Produktų klasė

51S

**Aprašymas****Modelis:**

**Armuoti kietlydiniu**, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis. Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui. **Tvirtinimo kiaurymės Ø 20 mm.**

**Paskirtis:**

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.

**Universalus** diskinio pjūklo diskas **įvairioms medžiagoms** pjauti, pvz.: **plokščią ir lenktą geležį**, aliuminį, spalvotuosius metalus, lakštinį plieną, kampuočius. Plokšti dantys su nuožula iki Ø 250 mm, kintamojo žingsnio dantys su nuožula nuo Ø 300 mm.

**Pastaba:**

**Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.**

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø

20 mm

Dantų skaičius

30

Pjūvio plotis B

1,6 mm

Produkto rūšis

Pjovimo diskas