

HOLEX®
VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø h7: 15,5 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	123107 15,5
GTIN	4045197449764
Produktų klasė	12E

Aprašas
Aprašymas:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5×nominaliojo-Ø.

Pastaba:
NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123104.

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki: 8×D

Smailas kampas: 135 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Drožlių griovelio ilgis: 152 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 203 mm

Koto Ø: 16 mm

Pastūma f plienui < 1100 N/mm²: 0,26 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
----------------------------	---

Drožlių griovelio ilgis	152 mm
Nominalusis Ø	15,5 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,26 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø	16 mm
Bendras ilgis L _{viso}	203 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis	128,8 mm
Danga	TiN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	8×D
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	žalia