

Garant**Mašininis plėstuvas Skersmuo ir suleidimas reguliuojami, be dangos,
Nominalusis Ø DC: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	162830 3
GTIN	4062406133726
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Modelis:**

Priekinio pjovimo mašininis plėstuvas, užtikrinantis kuo **tikslesnius matmenis. Patobulintas priekinis pjūvis** užtikrina **ypatingą** padarytos kiaurymės tikslumą. Modelis su tiesiais ir **ilgais drožlių grioveliais** optimaliam drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Nežymių padėties netikslumų ištaisymui apdirbant kiaurymes. Išgaunamos tikslios, tolygiai viena už kitos išdėstytos kiaurymės. Atitinka aukščiausius kiaurymės tiesumo reikalavimus. Gilinimas iki pat kiaurymės dugno, tinka ir kiaurosiosms kiaurymėms.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	61 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Galinis pjūvis	1,5 mm
Ø ribos	2,691 - 3,1 mm
Iškyšos ilgis L ₁	33 mm
Koto Ø D _s	3 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	12 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai

Vidinis aušinimas	ne
Kotas	Cilindrinis kotas su e9
Spalvinis žymėjimas	žalias
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	25 m/min	N
Aliuminis	tinka	15 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	P
Ketus (G)	tinka	10 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		