



Akumuliatorinis gręžtuvas be akumulatoriaus ir įkroviklio, Tipas: 71161264



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070200 71161264
GTIN	4014586889900
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

2 ir 4 eigų akumuliatorinis gręžtuvas

- Skirtas tiksliems gręžimo ir sukimo rezultatams.
- Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
- Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
- Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklui ilgam naudojimui nepavargstant.
- Maksimali darbo pažanga su AMPShare 18V ProCore akumulatoriais: COOLPACK 2.0 technologija užtikrina 135% ilgesnį akumulatoriaus veikimo laiką. Moderniausia elementų technologija ir pažangus akumulatoriaus valdymas užtikrina 87% daugiau energijos nei įprasti akumulatoriai.

Privalumai:

4-ių greičių reduktorius.

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio. Yra griebtuvas, diržo segtukas ir transportavimo lagaminas. **Be akumulatoriaus ir įkroviklio.**

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius, įkroviklius ir starterių rinkinius rasite Nr. 073851 - 073866.

Techninis aprašymas

Pakuotė	Lagaminas
Svoris	1,2 kg
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Gamintojo pavadinimas	ASCM 18 QSW Select
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
maksimalus sūkių skaičius 3. greitis	1400 min ⁻¹
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	700 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	20 Nm
maksimalus sūkių skaičius 4. greitis	2500 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	400 min ⁻¹
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 18 V
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	40 Nm
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mediena
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	4-jų greičių reduktorius. 18V
USP2	tinka medienai ir plienui, greitojo užspaudimo griebtuvo tvirtinimo diapazonas 1,5-13, be akumulatoriaus

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas,
akumulatoriaus įtampa FE18 V

073835 FE18