



## Akumuliatorinis 4 greičių gręžtuvas, Tipas: 711SET



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

070204 711SET

GTIN

Produktų klasė

03F

### Aprašymas

#### Modelis:

#### Akumuliatorinis gręžtuvas

- Skirtas tiksliam gręžimui ir sukimui.
  - Elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas švelniam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
  - Tvirtas metalinis pavara korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
  - Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklų ilgam naudojimui nepavargstant.
  - Našūs ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos rodmeniu.
- Galingas 12V akumuliatorinis suktuvas su bešepetėliniu varikliu, 4-ių greičių pavara ir nuimamu gręžimo patronu.**
- Bešepetėlinis FEIN PowerDrive variklis, galingas, nereikalaujantis techninės priežiūros maksimaliam efektyvumui ir patvarumui.
  - QuickIN greitojo keitimo sistema.
  - Nuimamas gręžimo patronas, pilnai metalinis modelis labai patvarus net ir sunkiausiomis darbo sąlygomis.
  - Kiekvienam gręžimo skersmeniui galima parinkti optimalų pjovimo greitį 4 greičių pavara.
  - 6 mm metale 4. greitis gręžiant 2 500 U/min.
  - Galinga eiga 1. greičiu sriegiant.

- **Optimalus sūkių skaičius savigręžiams varžtams arba sriegimui.**
- **Kompaktiškas 150 mm ilgis (be gręžimo patrono).**
- **FEIN SafetyCell technologija. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos.**
- **Techninės priežiūros nereikalaujantis, bešepetėlinis EC variklis, 30 % efektyvesnis nei nuolatinės srovės varikliai, stabilus sūkių skaičius.**
- **Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis eksploataavimo laikas palyginti su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.**
- **Patentuota 4-ių greičių pavara su tiesioginiu jungimu efektyviam sukimui, gręžimui su optimaliai pritaikytu sūkių skaičiumi ir sriegio pjovimu.**

**Mechaninis sukimo momento atjungimas**, 20 reguliavimo padėčių, papildoma gręžimo padėtis.

#### Standartas:

**Galingas 12 V akumulatorinis suktukas su bešepetėliniu varikliu, 4 greičių pavara ir nuimamu gręžimo griebtuvu.**

- **FEIN PowerDrive variklis be šepetėlių, galingas ir nereikalaujantis priežiūros, maksimaliam efektyvumui ir patvarumui.**
- **QuickIN greitojo keitimo sistema.**
- **Metalinis gręžimo griebtuvas, užtikrinantis puikų patvarumą sunkiausiomis sąlygomis.**
- **Optimalus pjovimo greitis kiekvienam gręžimo skersmeniui dėl 4 pavarų metalinės pavaros.**
- **Patentuota 4-ių greičių pavara su tiesioginiu jungimu efektyviam sukimui, gręžimui su optimaliai pritaikytu sūkių skaičiumi ir sriegių pjovimu.**

#### Privalumai:

4-ių greičių reduktorius.

#### Tiekimo sudėtis:

**Be akumulatoriaus ir įkroviklio.**

Profesionalus **sriegimo rinkinys** puikiai tinka metalo apdirbimui.

- **QuickIN antgalių laikiklis (1/4 colio).**
- **QuickIN sriegimo adapteris su 2 spyruokliuojančiomis įvorėmis.**
- **QuickIN įstatomas adapteris.**
- **Lenkta galvutė.**

#### Pastaba:

Tinkamus pradinis paketus (sudarytus iš atsarginio akumulatoriaus ir įkroviklio) rasite Nr. 073832 dyd. 9260431701.

## Techninis aprašymas

Pakuotė	Lagaminas
Gamintojo pavadinimas	ASCM 12Q SET
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>

maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	400 min <sup>-1</sup>
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	40 Nm
maksimalus sūkių skaičius 4. greitis	2500 min <sup>-1</sup>
standartinis naudojimas	Heavy Duty
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 12 V
maksimalus sūkių skaičius 3. greitis	1400 min <sup>-1</sup>
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	700 min <sup>-1</sup>
Svoris	1,3 kg
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	20 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Akumuliatorių kiekis	0
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mediena
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	12V
USP2	Greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13, lagamine, tinka medienai ir plienai

## Priedai

Ličio jonų akumuliatorius Akumuliatoriaus tipas, akumuliatoriaus įtampa FE12 V	073837 FE12
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas 9260431701	073832 9260431701

Rankinio spaustuvo priedai Quick-In Tipas 711301

070208 711301