



## Akumuliatorinė magnetinė gręžimo mašina, Tipas: 71700162



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	076524 71700162
GTIN	4014586889108
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiškas, našus 1 greičio magnetinis karūninis gręžtuvas su bešepetėliniu EC varikliu. Maksimalus funkcionalumas mobiliam darbui statybų aikštelėje.

- **Didžiausiai galiai pasiekti siūlome FEIN HighPower akumuliatorių su 5,2 Ah.**
- **Dešininė / kairinė eiga.**
- **Plonas nuolatinis magnetas su pamagnetinimu.**
- **Lankstumas atliekant visus mobilius gręžimo darbus, kaip pvz.: gręžimui karūna, spiraliniu grąžtu ar sriegimui, sginimui ir plėtimui.**
- **Paprastas ir aiškus valdymas vartotojo matymo lauke.**
- **Patogus magneto laikymo jėgos rodmuo.**
- **Apvertimo jutiklis.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus nustatymas.**
- **Sūkių skaičiaus išsaugojimas „Memory Function“.**

#### Standartas:

- **FEIN HighPower ličio jonų akumuliatorius.**
- **Patogus magneto laikymo jėgos rodmuo.**
- **Apvertimo jutiklis.**
- **Dešininė / kairinė eiga.**

Kompaktiškas, našus 1 greičio magnetinis karūninis gręžtuvas su bešepetėliniu EC varikliu. Maksimalus funkcionalumas mobiliam darbui statybų aikštelėje.

**Tiekimo sudėtis:**

AKBU 35 PMQ Select **be akumulatoriaus, su** aušinimo skysčio pompa, tvirtinimo diržu, užspaudimo kabliu, centravimo grąžtu, apsauga nuo susilietimo, ištūmikliu, lagaminu.

**Pastaba:**

Tinkamą akumuliatorių galite užsakyti kodu Nr. 073834 FE 18 arba startinį paketą – kodu Nr. 073832 dyd. 92604325.

Pakuotė: Lagaminas

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa: Fein tipas E 18 V

Gamintojo pavadinimas: AKBU 35 PMQ Select

Gamintojo ID: 71700162

Akumulatoriaus talpa: 2,5 Ah

Akumulatoriaus įtampa: 18 V

maksimalus sūkių skaičius: 130 - 520 min<sup>-1</sup>

Įrankių laikiklio forma: QuickIN / MK2

**Techninis aprašymas**

Magnetinio pado ilgis	195 mm
maksimalus sūkių skaičius	130 - 520 min <sup>-1</sup>
maksimalus pritrinimo Ø	18 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	18 mm
Gamintojo pavadinimas	AKBU 35 PMQ Select
Ištekimo gylis	Karūninis grąžtas iš plieno, maksimaliai 50 mm
Pakuotė	Lagaminas
maksimalus sriegimo Ø pliene	M14
Darbinė eiga	135 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 18 V
Įrankių laikiklio forma	QuickIN / MK2
Gamintojo ID	71700162
Svoris	12,8 kg
Aukštis	450 mm
Akumulatoriaus talpa	2,5 Ah
Magnetinio pado plotis	70 mm

maksimalus gilavimo Ø	31 mm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Gręžtuvas

## Priedai

HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas 92604325	073832 92604325
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas 9260431501	073832 9260431501
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20

Ličio jonų akumulatorius HighPower Akumulatoriaus tipas, įtampa FE18 V	073834 FE18
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas 9260430701	073832 9260430701
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22