

**Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: 71150664****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	074000 71150664
GTIN	4014586887425
Produktų klasė	03F

Aprašymas**Modelis:**

Galingas akumuliatorinis smūginis suktuvas su **bešepetėliniu varikliu ir 6 pakopų sukimo momento nustatymu**. Tvirta metalinė smūginė pavara ir ergonomiškas valdymas dėl minkštos rankenos.

- **1/2 colio keturbriaunis įrankio laikiklis.**
- **290 Nm maks. sukimo momentas.**
- **su MultiVolt sąsaja visiems FEIN ličio jonų akumuliatoriams (12-18 V).**

Privalumai:

Elektroninis sukimo momento nustatymas 6 lygiais.

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio, su L-BOXX. **Be akumulatoriaus ir įkroviklio**, su lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius, įkroviklius ir starterių rinkinius rasite Nr. 073851 – 073866.

Techninis aprašymas

Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
Smūgių skaičius	0 - 3400 min ⁻¹

Svoris	1 kg
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Pakuotė	Lagaminas
Gamintojo pavadinimas	ASCD 18-300 W2
maksimali vibracija pagal EN	6 m/s ²
maksimalus sukimo momentas	290 Nm
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Išorinis kvadratas
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 18 V
standartinis naudojimas	Heavy Duty
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M18
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Smūginis suktuvus

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073835 FE18
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE12 V	073835 FE12
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073837 FE18
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE12 V	073837 FE12