



SuperCut akumulatorinis, Tipas: 7129276SET



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077805 7129276SET
GTIN	4014586884301
Produktų klasė	03F

Aprašas

Aprašymas:

Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai patobulinti su **Starlock įrankių laikikliu** (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %).

- **Beveik neribotas panaudojimo galimybės (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) suteikia vibruojantys judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis).**
- **Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.**
- **Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo.**
- **Optimaliai patogus naudojimas dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi ir mažo svorio.**

SuperCut – galingas oscilatorius profesionaliam naudojimui.

- **Plati oscilacinių judesių amplitudė: 2 × 2,0 kampų laipsnių amplitudė.**
- **Antivibracinė sistema su autonominiu varikliu (korpuso atjungimas).**

Akumulatorinis oscilatorius su **bešepetėliniu EC varikliu**.

Naujausios kartos akumulatorinis prietaisas tokio pat galingumo, kaip ir elektrinis.

Norma:

SuperCut – galingas oscilatorius profesionaliam naudojimui.

- **Beveik neribotas panaudojimo galimybės (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) suteikia vibruojantys judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis).**
- **Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.**

- **Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo.**
- **Optimaliai patogus naudojimas dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi ir mažo svorio.**

Tiekimo sudėtis:

Įkroviklis, transportavimo lagaminas.

Pastaba:

Tinkamų atsarginių akumuliatorių ir įkroviklių ieškokite nuo Nr. 073835 ir t.t., Nr. 073845.

Pakuotė: Lagaminas

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa: Fein tipas E 18 V

Gamintojo pavadinimas: AFSC 18 QSL

Akumulatoriaus talpa: 6 A·h

Akumulatoriaus įtampa: 18 V

Įrankio tvirtinimo laikiklis: StarlockMax, StarlockPlus, Starlock

Ekscentrinės eigos dažnis: 10000 - 19500 min⁻¹

Amplitudė (oscilacinis judesys): 2 × 2,0 laipsniai

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	AFSC 18 QSL
Svoris	1,8 kg
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Ekscentrinės eigos dažnis	10000 - 19500 min ⁻¹
Akumulatoriaus talpa	6 A·h
Amplitudė (oscilacinis judesys)	2 × 2,0 laipsniai
Įrankio tvirtinimo laikiklis	StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Kampinių matmenų šlifavimo plokštė	80 mm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	2
Pakuotė	Lagaminas
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 18 V