



## Sukimo momento išjungimo suktuvus su ParameterControl Suktuvus su rankena per vidurį, Tipas: 7112786



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	071111 7112786
GTIN	4014586891446
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

**FEIN ACCU TEC išjungiami suktuvai** pagaminti, kad atitiktų didžiausius tikslaus varžtų priveržimo reikalavimus **serijinėje gamyboje**.

- **Bešepetėliniai EC varikliai su kelis kartus ilgesniu eksploatavimu ir iki 80% mažesnėmis techninės priežiūros išlaidomis.**
- **Perkrovimo atidėjimas kad išvengtumėte „pakartotinio buferio“.**
- **Pakartotinio įjungimo blokadimas, esant nepakankamai įkrovai varžtų sukimui.**
- **Maža priveržimo tolerancija aukštai sukimo kokybei.**
- **Vienodai tikslūs priveržimo momentai, nepriklausantys nuo varžtų.**
- **Kontroliuojantis suktuvus, CmK vertė > 1,67 ±10% (lyginant su 6 Sigma) pagal ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

**Atlaisvinimo sukimo momentas yra 25% didesnis nei priveržimo momentas.**

Sukimo momento išjungimo suktuvus su ParameterControl paprastam ir individualiam programavimui kompiuteriu naudojant programavimo adapterius (Nr. 071135 dyd. 92604163).

**Laisvai programuojami parametrai:** Sūkių kiekis, sukimosi kryptis, sukimo kampas, sukimo momentas, sukimo momento riba ir laikas.

Iki 5 programavimo veiksmų. Tikslus nustatymas pagal varžtą. **Galinis išjungimas mechanine jungtimi.** Idealiai tinka procesui ir laikui optimizuoti.

**Išjungiamas suktuvas su ličio jonų akumuliatoriumi. Nereikia techninės priežiūros iki 500 000 priveržimų.**

**Tiekimo sudėtis:**

Pristatomas tik suktuvas **be akumulatoriaus, įkroviklio, reguliavimo įrankio ir lenktos galvutės**. Prašome prie įrankio užsakyti atitinkamą akumuliatorių, įkroviklį, kampingą galvutę ir reguliavimo įrankį.

**Pastaba:**

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073832.

Sukimo momento kontrolės prietaisus rasite nuo Nr. 654300. Sukimo momento/sukimo kampo jutiklius rasite Nr. 654381. Sukimo momento išankstinio nustatymo paslauga pagal pageidavimą.

## Techninis aprašymas

Svoris su akumuliatoriumi	0,8 kg
Gamintojo pavadinimas	ASM 18-8 PC
Įrankio tvirtinimo laikiklis	1/4 colio ŠEŠIABR. (E 6,3)
Sūkių skaičiaus diapazonas	110 - 1200 min <sup>-1</sup>
Sūkių momento ribos	1 - 8 Nm
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Akumulatoriaus įtampa	18 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein E 12 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 18 V
Konstrukcija	Suktuvas su rankena per vidurį
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Suktuvas

## Priedai

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TTT“	654340
Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TST“ Maksimalus sukimo momentas 2 Nm	654300 2
	073835 FE18

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas,  
akumulatoriaus įtampa FE18 V

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas,  
akumulatoriaus įtampa FE18 V

073837 FE18

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TST“  
Maksimalus sukimo momentas 10 Nm

654300 10

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TST“  
Maksimalus sukimo momentas 25 Nm

654300 25