



Sukimo momento išjungimo suktuvai su ParameterControl Suktuvai su rankena per vidurį, Tipas: 7112796



Užsakymo data

Užsakymo numeris	071111 7112796
GTIN	4014586891460
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

FEIN ACCU TEC išjungiami suktuvai pagaminti, kad atitiktų didžiausius tikslaus varžtų priveržimo reikalavimus **serijinėje gamyboje**.

- **Bešepetėliniai EC varikliai su kelis kartus ilgesniu eksploatavimu ir iki 80% mažesnėmis techninės priežiūros išlaidomis.**
- **Perkrovimo atidėjimas kad išvengtumėte „pakartotinio buferio“.**
- **Pakartotinio įjungimo blokadimas, esant nepakankamai įkrovai varžtų sukimui.**
- **Maža priveržimo tolerancija aukštai sukimo kokybei.**
- **Vienodai tikslūs priveržimo momentai, nepriklausantys nuo varžtų.**
- **Kontroliuojantis suktuvai, CmK vertė > 1,67 ±10% (lyginant su 6 Sigma) pagal ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Atlaisvinimo sukimo momentas yra 25% didesnis nei priveržimo momentas.

Sukimo momento išjungimo suktuvai su ParameterControl paprastam ir individualiam programavimui kompiuteriu naudojant programavimo adapterius (Nr. 071135 dyd. 92604163).

Laisvai programuojami parametrai: Sūkių kiekis, sukimosi kryptis, sukimo kampas, sukimo momentas, sukimo momento riba ir laikas.

Iki 5 programavimo veiksmų. Tikslus nustatymas pagal varžtą. **Galinis išjungimas mechanine jungtimi.** Idealiai tinka procesui ir laikui optimizuoti.

Išjungiamas suktuvas su ličio jonų akumuliatoriumi. Nereikia techninės priežiūros iki 500 000 priveržimų.

Tiekimo sudėtis:

Pristatomas tik suktuvas **be akumulatoriaus, įkroviklio, reguliavimo įrankio ir lenktos galvutės**. Prašome prie įrankio užsakyti atitinkamą akumuliatorių, įkroviklį, kampingą galvutę ir reguliavimo įrankį.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073832.

Sukimo momento kontrolės prietaisus rasite nuo Nr. 654300. Sukimo momento/sukimo kampo jutiklius rasite Nr. 654381. Sukimo momento išankstinio nustatymo paslauga pagal pageidavimą.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	12 V
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Svoris su akumuliatoriumi	0,8 kg
Sūkių skaičiaus diapazonas	80 - 900 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	ASM 18-12 PC
Sūkių momento ribos	4 - 12 Nm
Konstrukcija	Suktuvas su rankena per vidurį
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein E 12 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 18 V
Įrankio tvirtinimo laikiklis	1/4 colio ŠEŠIABR. (E 6,3)
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Suktuvas

Priedai

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TST“ Maksimalus sukimo momentas 10 Nm	654300 10
Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TST“ Maksimalus sukimo momentas 25 Nm	654300 25

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TST“ Maksimalus sukimo momentas 2 Nm	654300 2
Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TTT“	654340
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073837 FE18
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073835 FE18