



Gręžimo karūnėlės, bimetalinės Power Change Plus, Skersmuo: 32mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 589790 32 |
| GTIN | 3165140949767 |
| Produktų klasė | 54B |

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo karūna **iš greitapjovio bimetalo** pasižymi patvarumu ir ilgai tarnauja. **Dantų išdėstymas** užtikrina greitą pjūvį ir puikų drožlių pašalinimą. **Power Change** sistema galima greitai be įrankių pakeisti gręžimo karūnas. Didžiausias pjovimo gylis visiems dydžiams **44 mm**.

Paskirtis:

Stacionariose ir rankinėse staklėse. Tinka visiems ruošiniams iš plieno, aliuminio, nerūdijančiojo plieno ir medienos.

Rekomendacija:

Pjūvio kokybė priklauso, ar gerai pasirinktas sūkių skaičius ir temperatūra. Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| maksimalus sūkių skaičius INOX | 140 min ⁻¹ |
| Skersmuo | 32 mm |
| maksimalus sūkių skaičius aliuminiui | 410 min ⁻¹ |
| maksimalus sūkių skaičius plienui | 275 min ⁻¹ |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Serija | Power Change Plus |
| Dantų skaičius colyje | 4-5 |
| Tinka | plienas |
| Tinka | Aliuminis |
| Tinka | nerūdijantysis plienas |
| Tinka | Mediena |
| maksimalus pjūvio gylis | 44 mm |
| Produkto rūšis | Gręžimo karūna |