

**Gręžimo karūnėlės, bimetalinės Power Change Plus, Skersmuo: 54mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	589790 54
GTIN	3165140949897
Produktų klasė	54B

Aprašymas**Modelis:**

Gręžimo karūna **iš greitapjovio bimetalio** pasižymi patvarumu ir ilgai tarnauja. **Dantų išdėstymas** užtikrina greitą pjūvį ir puikų drožlių pašalinimą. **Power Change** sistema galima greitai be įrankių pakeisti gręžimo karūnas. Didžiausias pjovimo gylis visiems dydžiams **44 mm**.

Paskirtis:

Stacionariose ir rankinėse staklėse. Tinka visiems ruošiniams iš plieno, aliuminio, nerūdijančiojo plieno ir medienos.

Rekomendacija:

Pjūvio kokybė priklauso, ar gerai pasirinktas sūkių skaičius ir temperatūra. Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

Techninis aprašymas

Skersmuo	54 mm
maksimalus sūkių skaičius INOX	80 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui	240 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius plienui	160 min ⁻¹

Serija	Power Change Plus
Dantų skaičius colyje	4-5
Tinka	plienas
Tinka	Aliuminis
Tinka	nerūdijantysis plienas
Tinka	Mediena
maksimalus pjūvio gylis	44 mm
Produkto rūšis	Gręžimo karūna