



## Gręžimo karūnėlių iš bimetalo rinkinys Power Change Plus, Tipas: 20-76



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	589810 20-76
GTIN	3165140949620
Produktų klasė	54B

### Aprašymas

#### Modelis:

Populiariausių skersmenų gręžimo karūnėlių iš bimetalo rinkinys su Power Change Plus sistema. Su 6-briauniu tvirtinimo kotu ir HSS centravimo grąžtu plastikiniame lagaminėlyje.

### Techninis aprašymas

Gręžimo karūnos Ø	20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Centravimo grąžtų skaičius	2
Tvirtinimo kotų skaičius	1
Dalių skaičius	14
Serija	Power Change Plus
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

### Priedai

Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 105 mm	589790 105
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 121 mm	589790 121
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 152 mm	589790 152
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 16 mm	589790 16
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 19 mm	589790 19
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 20 mm	589790 20
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 22 mm	589790 22
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 25 mm	589790 25
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 29 mm	589790 29
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 32 mm	589790 32
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 35 mm	589790 35
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 38 mm	589790 38
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 40 mm	589790 40
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 44 mm	589790 44
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 51 mm	589790 51
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 54 mm	589790 54
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 60 mm	589790 60

Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 65 mm	589790 65
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 68 mm	589790 68
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 76 mm	589790 76
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 83 mm	589790 83
Gręžimo karūnelės, bimetalinėsPower Change Plus Skersmuo 92 mm	589790 92
Tvirtinimo kotasPower Change Plus 6-briaunis Tinka, kai žiedinių grąžtų Ø 14-152 mm	589795 14-152
Centravimo grąžtasPower Change Plus Tipas HSS-CO	589800 HSS-CO