

Garant**Atpjovimo plokštelė pusiau glotnūsiai apdirbimas, CU7025, įpjovos plotis w: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273732 2
GTIN	4062406133832
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	2 mm
Pastūma f	0,05 - 0,15 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupūsiai apdirbimas
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a _p	0,2 - 1,1 mm
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CU7025
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
nepertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		