

**Mitutoyo****Skaitmeninis slankmatis IP67, Matavimo ribos: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412623 300
GTIN	4946368727912
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:**

Elektroninis slankmatis su dideliu, gerai įskaitomu ekranu. Atsparus vandeniui, alyvai ir dulkėms. Kadangi naudoja mažai elektros energijos, 18000 h gali veikti su baterija (dyd. 300: 5000 h). Pradedant darbą prietaisas automatiškai įsijungia, o nenaudojant po maždaug 20 minučių automatiškai išsijungia.:

**Funkcija:**

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.:

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

**Techninis aprašymas**

Padalos vertė	0,01 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,4
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo	taip
Yra gyliamatis	taip
Kalibravimas	A1
Baterijų kiekis	1

Matavimo ribos	0 - 300 mm
Norma	ISO 13385
Antgalių ilgis	64 mm
Automatinis išsijungimas	taip
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	universalus slankmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300