

Mitutoyo

Skaitmeninis slankmatis su AOS sistema ir duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	412642 300
GTIN	4946368728384
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiškiais skaitmenimis (9 mm aukščio). Elektromagnetinė matavimo sistema **AOS (Advanced Onsite Sensor)** padidina apsaugą nuo dulkių ir drėgmės.

- **Absolutinė skalė, nereikia nustatinėti nulio, todėl matuoti galima greičiau ir patikimiau.**
- **Naudoja mažai energijos (20000 valandų nuolatinio veikimo), baterijos įkrovos indikatorius.**

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497080 ir Nr. 497100 duomenų siuntimo mygtukas.

Baterijų skyrelio dangtelis Nr. 412239 dyd. B.

Techninis aprašymas

Yra gyliamatis	taip
Antgalių ilgis	64 mm
Baterijų kiekis	1
Matavimo ribos	0 - 300 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Kalibravimas	A1
Norma	ISO 13385

Padalos vertė	0,01 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis	9 mm
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,4
Eksploatavimo trukmė	20000 h
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaiso matavimo metodas	elektromagnetinis induktyvus metodas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300

Priedai

Baterijų skyriaus dangtelis Tipas B	412239 B
-------------------------------------	----------