

JEPSON POWER

Diskinis pjūklas metalui, Tipas: 9435**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078231 9435
GTIN	27168943512
Produktų klasė	07E

Aprašymas**Modelis:**

Našūs diskiniai pjūklai metalui saugiai ir su mažai užvartų pjauna profilius, vamzdžius ir plokštes iš plieno, spalvotųjų metalų ir daugiasluoksnių medžiagų, **nekibirkščiuoja**.

- **Nereikia naudoti aušinimo-tepimo priemonių.**
- **Nereikia papildomo apdirbimo.**
- **Pjauna sekundės greitumu.**

Diskinis pjūklas metalui Premium Super DRY Cutter 9435.

- **Puikiai tinka vamzdžiams ir profiliams iš nerūdijančiojo plieno, plieno, spalvotųjų metalų, plastikų ir jungiamųjų medžiagų pjauti.**
- **Vibravimo slopintuvas padidina proceso saugumą ir įrankio patvarumą.**
- **Tiksli greitojo užveržimo sistema nusklembimui.**
- **Pasirinktinai su tvirtu stalo surinkimo stendu su ilgio fiksatoriumi (Nr. 078238).**

Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra 1 pjūklas 90Z Nr. 078237 dyd. 90, skirtas plienui, nerūdijančiajam plienui, spalvotiesiems metalams.

Pastaba:

Diskinis pjūklas metalui DRY MITER Cutter 9410ND filigraniniam minkštų ir jautrių medžiagų pjovimui gali būti užsakomas atskirai.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	9435
maksimalus sūkių skaičius	1400 min ⁻¹
Pjovimo disko Ø	355 mm
Maksimalus pjūvio gylis 45°	102 mm
Tinklo dažnis	50 Hz
Maksimalus pjūvio gylis 90°	140 mm
Svoris	25 kg
Naudojama galia	2400 W
Tinklo įtampa	230 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

HM pjovimo diskas Drytec® Ø 355×25,4 mm Dantų skaičius 60	078237 60
HM pjovimo diskas, skirtas INOX Ø 355×25,4 mm Dantų skaičius 90	078236 90
HM pjovimo diskas Drytec® Ø 355×25,4 mm Dantų skaičius 72	078237 72
Montavimo stovas, skirtas Nr. 078231 Tipas 600526	078238 600526
HM pjovimo diskas Drytec® Ø 355×25,4 mm Dantų skaičius 90	078237 90