

ESCHENBACH

**Lupa su apšvietimu varioLED+, Lęšio Ø: 132mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	491655 132
GTIN	4048347905806
Produktų klasė	49A

**Aprašymas****Modelis:**

- Ergonomiškas dizainas - mažos energijos sąnaudos - ilgai šviečiantys LEDai (iki 50.000 veikimo valandų).
- Lupa su apšvietimu su 84 ilgo veikimo LED lemputėmis.
- Reguliuojamas viso ploto arba atskirų segmentų apšvietimas, šviesa pritemdoma 3 lygiais. Apšvietimo ryškumas: 6000 lx/ 3500 lx/ 2400 lx; segmentinis apšvietimas: 2350 lx/ 1450lx/ 960 lx.
- Spalvos temperatūra 6500 K.
- Ra vertė 86.
- Šviečia iškart visu galingumu ir nemirga.
- Asferinis lęšis su PXM® lengvu lęšiu su cera-tec®3,55 dpt/2x ir Ø 132 mm užtikrina didelį matomumo lauką, ryškius atvaizdo kraštus ir neiškreipia vaizdo, todėl labai patogus ir naudingas dirbant.
- Lęšio gaubtas užlenkiamas ir nuimamas.
- Galima greitai nukreipti žvilgsnį nuo padidinto į normalų vaizdą dėl „laisvai judančio“ lęšio.
- Ypač mažas svoris ir 6 lankstai leidžia optimaliai reguliuoti lupos laikiklį pritaikant kiekvienai situacijai – įvairios tvirtinimo galimybės.

**Tiekimo sudėtis:**

Stalo tvirtinimo gnybtas, skirtas plokštės storiui nuo 18 – 74 mm.

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomas lęšis 6 dpt/2,5x didinimas su  $\varnothing$  132 mm.

**Pastaba:**

Tvirtinimo prie stalo atrama ir lęšio apsauga iš apačios pagal papildomą užsakymą.  
Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį.

**Techninis aprašymas**

Didinimas (x kartų)	1,9
Lęšio $\varnothing$	132 mm
Šarnyrinės svirties ilgis A	400 mm
Šarnyrinės svirties ilgis B	400 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Lupos šviestuvai