

Mahr**Skaitmeninis mikrometras IP65 i-wi, Matavimo ribos: 125-150mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 421325 125-150 |
| GTIN | 4059192058807 |
| Produktų klasė | 43A |

Aprašymas**Modelis:**

Naujoviškas mikrometras su **10 mm dydžio skaičiais** ryškiaame ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Matavimo plokštumos iš kietlydinio. Iš anksto įtempta terkšlė su greitaveike pavara. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Patogiam **leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis** naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25–50.

Priedai pasirinktinai:

i-wi radijo imtuvas Nr. 498912 STICK.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|----------|
| Padalos vertė | 0,001 mm |
| Leistina paklaida | 6 µm |
| Sraigto Ø | 6,5 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Baterijų kiekis | 1 |
| Sraigto žingsnis | 0,5 mm |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 125 - 150 mm |
| Kalibravimas | B2 |
| Padalos vertė | 0,00005 in |
| IP apsaugos klasė | IP 65 |
| Maitinimas | Baterijos |
| Belaidis naudojimas | Gamintojo programinė įranga |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Sąsaja | MAHR i-wi radijo ryšio sistema |
| Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Produkto rūšis | Mikrometras |

Paslaugos

| | |
|---|------------|
| Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm | 022040 200 |
| DAkKS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm | 022050 200 |