

**Mahr****Skaitmeninis mikrometras IP65 i-wi, Matavimo ribos: 100-125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421325 100-125
GTIN	4059192058791
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Naujoviškas mikrometras su **10 mm dydžio skaičiais** ryškiaame ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Matavimo plokštumos iš kietlydinio. Iš anksto įtempta terkšlė su greಿತaveike pavara. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Patogiam **leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis** naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose.

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25–50.

**Priedai pasirinktinai:**

i-wi radijo imtuvas Nr. 498912 STICK.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 125 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Leistina paklaida	6 μm

Padalos vertė	0,00005 in
Kalibravimas	B2
Baterijų kiekis	1
Sraigto Ø	6,5 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Sraigto žingsnis	0,5 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	MAHR i-wi radijo ryšio sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022040 200
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022050 200