


Garant

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu, Ø 20 mm, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 3mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302155 3 |
| GTIN | 4045197732637 |
| Produktų klasė | 31G |

Aprašymas**Modelis:**

Su įpjovomis aušinimo kanalui.

Paskirtis:

- Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
- Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
- Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
- Radialinis mušimas $\pm 5 \mu\text{m}$ (sistemos tikslumas, kai $3 \times D$).
- Radialinis mušimas $\pm 2 \mu\text{m}$ (pereinamajai įvorei).
- Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

Tinka:

Hidraulinis griebtuvas, užveržiamas Ø 20 mm.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Užspaudimo Ø D ₁ | 3 mm |
| Ø D | 20 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 20 mm |
| Sistemos radialinio mušimo tikslumas | 5 µm |
| Produkto rūšis | Pereinamoji įvorė |

