

KÄRCHER**Drėgno ir sauso valymo siurblys, Gamintojo pavadinimas: NT75APMETC****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078521 NT75APMETC
GTIN	4039784727298
Produktų klasė	07C

Aprašymas**Modelis:**

Našus universalus **drėgno ir sauso valymo siurblys**, didelė siurbimo galia, kompaktiška konstrukcija, žarnos laikiklis ir priedų laikiklis ant prietaiso. **Automatinis išjungimas**, kai indas prisipildo iki maksimalios ribos.

- **Sulankstomas filtras leidžia siurbti drėgnai ir sausai neišimant filtro.**
- **Automatinė filtro valymo sistema Tact užtikrina sklandų nepertraukiamą darbą, mažas išlaidas techninei priežiūrai ir ilgą filtro eksploataavimo trukmę.**
- **Dėl centrinio jungiklio-rankenėlės patogų perjungti siurbimo programą.**
- **Su paverčiama važiuokle TC ir paprastu siurbimo žarnos ir vamzdžio pritvirtinimu.**
- **Profesionalūs, 2-jų variklių pramoniniai siurbliai su nerūdijančiojo plieno indu.**
- **Tvirta 75 L talpa su bamperiu ir metaliniais nulenkiamaiais ratukais.**
- **Beveik pastovi siurbimo galia, nes rankiniu būdu galima įjungti oro srautą ir prapūsti - efektyvus, pusiau automatinis filtro valymas AP.**

Tiekimo sudėtis:

Su skysčio nutekėjimo žarna.

Yra siurbimo žarna su kolektoriumi, metaliniu siurbimo vamzdžiu 2x0,5 m, antgaliu grindims ir antgaliu grioveliams valyti, plokščiu sluoksniuotu arba popieriniu filtru.

Pastaba:

Alyvoms ir skysčiams, kurių sudėtyje yra alyvos, naudokite pramoninį siurblij Nr. 078522.

Techninis aprašymas

Svoris	26,5 kg
Aukštis	995 mm
Gamintojo pavadinimas	NT 75/2 Ap Me Tc *E
Darbinis triukšmas	73 dB(A)
Plotis	505 mm
Ilgis	700 mm
Naudojama galia	2760 W
Oro srautas	2x74 l/s
Talpų tūris	75 l
Laido ilgis	10 m
Jungties nominalus dydis	40 mm
Filtro išvalymas	ApClean pusiau automatinis filtrų valymas
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys	L
Turbinų skaičius	2
Vakuumas	254 mbar
Siurbimo žarnos ilgis	4 m
Ypatybė	Nerūdijančiojo plieno laikiklis, paverčiama važiuoklė
Filtravimo sistema	Plokščias sluoksniuotas filtras
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys

Priedai

Siauras antgalis grioveliams, 13 mm Jungties nominalus dydis DN40

078528 DN40

Guminis įstrižas antgalis Jungties nominalus dydis DN40	078527 DN40
Filtrų maišelių rinkinys 5 vnt. Tinka siurblio tipui NT65	072808 NT65
Plokščias sluoksniuotas filtras Tinka siurblio tipui NT65	072809 NT65